

Model : CBT-210A

Caliper Inner Scraper

- 汚れの落としにくい角の部分も、ストレスなくきれいに 仕上がります。かゆいところに手が届く逸品です!!
- 手動式なので、磨き加減の判断がつけやすく、 一回転させなくても、半回転の往復で作業できるので、 スピーディーにクリーニングが行えます!!

<<< 使用方法 >>> 相手の溝径に合わせて、本体の大 / 小を選択、 さらにブレード長/短を選定してください。 ダストブーツ溝には黒色 (SK スチール) のブレード、 ピストンシール溝には金色(真鍮)のブレードを 使用します。

※黒色 (SK スチール) のブレードは、

片面が端面のサビ落とし用になっています。 状況によって、裏表を使い分けてください。

※金色(真鍮)のブレードは、シール溝形状に合わせて 歯に若干の角度が付いています。

必ず目印ミゾのある面が、シール溝の奥に当たる様に セットしてください。

・作業箇所をブレーキフルード等で潤滑しておきます。

ツール最小径が、キャリパー内部よりやや大きくなる時は、 斜めに構えて、片側のブレードを先に溝内に入れます。

・グリップを握り、軽く壁に当たる程度の状態で、 左右に半回転ずつひねり、溝全周に当たる様に作業します。

※強く握りすぎると、溝内に傷を付ける可能性があります。

・引き気味および押しつけ気味に使用すると、 角部分や端面部の汚れも落とせます。

^{シール溝の奥に当たる} ※ブレードの山に汚れが詰まったら、ブラシやエアーブローで 落としてから再度作業を行ってください。



クリーニングできます。

○軽自動車~普通乗用車、小型トラック (対向型およびアルミキャリパーを除く)

ャリパーブレーキの、サビ付いたダストブーツ溝、

汚れがこびりついたピストンシール溝が簡単に

○適合範囲: *ϕ* 30(33) ~ *ϕ* 75(78)

()内はダストブーツ溝用ブレード装着時 ブレード:ピストンシール溝用(真鍮製)

長、短、各1ペアー

ダストブーツ溝用(スチール製)

長、短、各1ペアー

本体とブレードの組み合わせによる適合寸法表 本体(小)ピストンシール溝ブレード/短 ø 30~42

/長φ37~49

ダストシール溝ブレード/短φ<u>33</u>~45

/長 40~52

本体(大)ピストンシール溝ブレード/短 φ 44~68

ダストブーツ溝用ブレードは

硬質材でサビもガリガリ

落とせます!!

/ 長φ 51~**75**

ダストシール溝ブレード/短 φ 47~71

/ 長*ϕ* 54~**78**



ブレード交換は、 工具なしで簡単に行えます!



グリップを握ると、

左右のブレードは

※真鍮のブレードは、 目印ミゾがある面が、 ように組んでください。



◆◆◆◆◆ 取扱上の注意事項 ◆◆◆◆◆

↑ブレードは消耗品です。山がすり減ったら、補修部品と交換してください。特に金色(真鍮)ブレードは、強く当てると急速に消耗します。 ⚠ダストブーツ溝用のブレードを、ピストンシール溝には絶対に使用しないでください。シール溝に傷が付き、フルード漏れの原因となります。 ↑作業時は、ブレーキフルードまたは潤滑剤を塗布して、かじりつかないようにグリップを加減してください。

各部名称·部品図

製品型式	品名	要数	備考
CBT-210A-01AS	本体 ASSY	2	先端部、ストッパー除く ASSY
CBT-210A-01C	ストッパーL	1	
CBT-210A-01D	ストッパーM	1	
CBT-210A-03	ベースM-L	1	
CBT-210A-04	ベースM-R	1	
CBT-210A-06	ベースL-L	1	
CBT-210A-07	ベースL-R	1	
CBT-210A-09A	ブレードシール用(小・真鍮)	1	2枚一組 (長さ 10mm)
CBT-210A-10A	ブレードシール用(大・真鍮)	1	2枚一組 (長さ 13.5mm)
CBT-210A-11A	ブレードブーツ用(小・スチール)	1	2枚一組 (長さ 11.5mm)
CBT-210A-12A	ブレードブーツ用(大・スチール)	1	2枚一組 (長さ 15mm)
CBT-210A-13	皿ビス M3 4ヶ1組	1	
CBT-210A-HM	ヘッド M 補修部品セット	1	-08B,-14 含む
CBT-210A-HL	ヘッドL補修部品セット	1	-08B,-14 含む
PC-10	ブローケース	1	
CBT-210A-08B	ピン用ビス 8ヶ1組	(1)	-HM,-HL 含む
CBT-210A-14	キャップスクリュー M3 4ヶ1組	(1)	-HM,-HL 含む
CBT-210A-21A	ブレードブーツ用(特大・スチール)		※オプション/2枚一組

