

この度は、HBC-450K：キャリパーダストブーツ溝クリーナーをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
正しく、安全にご使用いただくため、作業前に必ず本取扱説明書をお読みいただき、内容を十分にご理解いただいた上で、
注意事項を厳守してご使用ください。



注意事項



注意

- ※キャリパーの仕様・形状によっては使えない場合があります。
- ※本製品の使用には別途電動ドリルが必要です。
- ※回転数は 1,500rpm 以内にて使用して下さい。
- ※ドライ【乾式】のみで使用して下さい。
- ※ディスクには「こねる」等の力をかけないで下さい。ディスクが破損する恐れがあります。
- ※作業の際は、必ずゴーグル等を着用して目の保護を行って下さい。

内容品・名称



図番	部品名
A	SP ナイロンディスク 【10 枚入り】
B	標準シャフト
C	ディスク押さえ板 (2 枚 1 組)
D	延長シャフト
E	セットスクリュー (M3 × P0.5,L:5mm)/2 ヶ 1 組)
F G	スプリングワッシャー / ナットセット (M5)
H	M3 六角レンチ

使用方法




動画で CHECK!

●用意するもの




メガネ (スパナ) レンチ 8mm × 2 本


1 下記を参考に、シャフト部を組み立ててください。




(断面図)




2 下記を参考に、延長シャフトを接続してください。




(断面図)



! この時、セットスクリューが標準シャフトの側面に垂直に当たる様に締めてください。




③ お手持ちの電動ドリルにセットして使用してください。




⚠ 注意事項
 ※回転数は **1,500rpm 以内**にて使用して下さい。高速回転で回すと危険です。1500rpm 以内を厳守してください。

仕様



適応サイズ	ディスク入数	ディスク直径 (A)	ディスク厚み (B)	ディスク粒度	全長 (C)	軸径 (D)	軸径 (E)
φ 40 ~	10 枚	φ 38mm	1.5~2mm	#180	140mm	8mm(hex)	φ 8mm

補修部品



図番	部品名
①	SP ナイロンディスク 【10 枚入り】
②	フロント ASSY
③	リア ASSY
④	ボルトナット SET